

Ausschreibungstext für Saalverdunkler NS 2-X

Der Saalverdunkler NS 2-X kann max. 40 Stück AQ – Leistungsgeräte gemeinsam steuern.

Das Gerät ist auf Normschienen steckbar und hat eine autonome Stromversorgung.

Mit dem NS 2-X und angeschlossenen Leistungsgeräten kann die Helligkeit mit 3 Tastern stufenlos zwischen 0...100% gesteuert und ein- ausgeschaltet werden (3-Tast-Funktion).

Dimmen

Der NS 2-X bietet die Möglichkeit, Lichtwerte mit den Funktionen Heller/Dunkler einzustellen. Die Einstellung erfolgt mit den Tasten „Heller“ und „Dunkler“. Die Beleuchtung läuft nach dem Drücken der „Heller“ - Taste in der eingestellten Verzögerungszeit auf ihren hellsten Wert. Durch Drücken der „Dunkler“ - Taste läuft die Beleuchtung in der eingestellten Verzögerungszeit auf ihren dunkelsten Wert. Nach dem Loslassen der Tasten bleibt die Helligkeit auf ihrem momentanen Wert stehen. Der eingestellte Wert wird gespeichert.

Mit 2 Potentiometern auf der Frontplatte des Saalverdunklers NS 2-X werden die Laufzeiten in Richtung hell bzw. dunkel zwischen ca. 3 und 60 Sekunden eingestellt werden.

Ein- Ausschaltung

Im NS2-X ist ein Stromstoßschalter mit einem potentialfreien Schließer zum Schalten von max. 10A/250V integriert. Die Beleuchtung wird mit dem zuletzt eingestellten Helligkeitswert eingeschaltet.

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Fabrikat | : Altenburger |
| Typ | : NS 2-X |
| Bestell-Nr. | : 50.13.030 |
| Maße | : H = 85 B = 105 T = 75 mm (6TE) |
| Netzspannung | : 230V / 50 Hz |
| Steuerspannung | : 0 - 10 V DC |
| Funkentstörung | : nach VDE 0875 / N |